

LOCTITE**Osigurač za vijke u stiku, 19 g, oznaka proizvođača: 248**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083300 248
GTIN	5010266382678
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Ljepila u tubi vrlo su ekonomična, nema kapanja.

Pastozni vijčani spoj.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Stik: srednje čvrstoće, prikladno za sve metale i pasivne materijale.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
---------------------------	------------------

Oznaka proizvođača	LOCTITE 248
minimalni moment odvajanja	17 Nm
za veličine navoja M do	M50
Boja	plavo
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	sve navojne veze
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
prikladno za materijal	Metal
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
Količina punjenja	19 ml
Oblik	pastozna
Rok trajanja od datuma proizvodnje	48 mjesec
Osobina	anaerobno ljepilo
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	jednokomponentno ljepilo
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brtvi
Funkcionalna čvrstoća prema	6 h
Čvrstoća prema	5 min
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	19 g
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke