

**DC.T 070204, Vrsta: CCX**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Razred artikla	25E

## Opis

## Tehnički opis

Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Lomač odvojenih čestica	PP
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Vrsta	CCX
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 370 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje