

**DC.T 11T304, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Razred artikla	25E

**Opis****Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PP
Brzina reza v <sub>c</sub> glavna primjena	150 - 370 m/min
Rezni materijal	Cermet
Vrsta	CCX
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T304
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje