

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	E10K STFRCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Duljina glave L <sub>1</sub>	16 mm
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	12 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	9,6 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500