

**CNMG 120404, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA315
Glavna primjena	K
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	KG
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 350 m/min
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4

Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje