

**SNMG 120408, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Glavna primjena	K
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	KG
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta	CA315
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje