

**DCMT 070204, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GK
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	K
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Tolerancija	M
Vrsta	CA315
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje