



Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/11mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260930 12/11
GTIN	
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	14 mm
Udaljenost vrha od osi	7,2 mm
ISO kod držača	A12M STLCR/L11
Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 4	269022 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8