

**DC.T 11T304, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Vrsta	CA315
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GK
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm

Glavna primjena	K
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje