

**DCMT 070208, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta	CA315
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	K
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Prevlaka	prevučena
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070208
Lomač odvojenih čestica	GK
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje