

**CCMT 09T304 Wiper, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Vrsta: PR1725
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	WP
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c sporedna primjena	50 - 150 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
Dodatna primjena	P
Vrsta	PR1725
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje