

**DCMX 070204 Wiper, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Razred artikla	25E

Opis

DCMX 070204 Wiper PR1725 Vrsta: PR1725
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Brzina reza v_c sporedna primjena	50 - 150 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	WP
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Dodatna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	PR1725
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje