

**DCGT 11T301, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dodatna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	G
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min
Posmak $f$	0,03 - 0,2 mm/okr
Kutni radijus	0,1 mm
Vrsta	PR1725
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	MFP SKS

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T301
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje