

**DC.T 11T304, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260386 PR1725 |
| GTIN | 4960664923458 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DC.T 11T304 PR1725 Vrsta: PR1725
Lomač odvojenih čestica: MFP-SKS
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 200 m/min |
| Posmak f | 0,03 - 0,2 mm/okr |
| Brzina reza v_c sporedna primjena | 50 - 150 m/min |
| Vrsta | PR1725 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dubina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Glavna primjena | M |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070204 |
| Tolerancija | G |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Dodatna primjena | P |
| Prevlaka | prevučena |
| Lomač odvojenih čestica | MFP-SKS |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |