

**DCMX 11T304 Wiper, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 11T304
Glavna primjena	M
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v <sub>c</sub> glavna primjena	60 - 200 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	WP
Dodatna primjena	P
Vrsta	PR1725
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje