



Weldon stezna glava oblik ADB s rashladnim kanalima, BT 50 kratko, Stezni Ø D1: 32 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302665 32
GTIN	4250122611233
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Rashladni kanal s mogućnosti zatvaranja pomoću O prstena.

Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835.

Duljina izboja A-dimenzija: 105 mm

Vanjski Ø D: 72 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 32

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Rezervni stezni vijak 309900	32
Vanjski Ø D	72 mm
Prihvata	BT 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2

Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308812 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308810 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 50 SK	308830 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za strmi konus 50 SK	308820 50