

**DC.T 070202, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070202 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: HQ
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Tolerancija	M
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	HQ
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Vrsta	CA025P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje