

HOLEX**Ubodni tokarski nož desni slično DIN 4953 (ISO 7), P20/K25, visina drške: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297025 32
GTIN	4045197521309
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Tvrđi metal –drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 –800 N/mm² i glodanom, izravnanim dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu.

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Širina noža	8 mm
visina drške h	32 mm
Ukupna duljina	170 mm
Širina drške b	20 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto

