

**CCMT 120408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 120408 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: GK
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Vrsta	CA025P
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	GK
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje