

**DCMT 11T308, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Razred artikla	25E

**Opis**

DCMT 11T308 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: HQ  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA025P
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 330 m/min

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Glavna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje