

Garant**TC.T 110204, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110204 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje