

**DC.T 11T302, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	CA025P
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	HQ
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje