

Garant**TCMT 110204, Vrsta: CU7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110204 CU7010 Vrsta: CU7010
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 210 m/min
Brzina reza v_c sporedna primjena: 80 - 140 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Vrsta	CU7010
Brzina reza v_c sporedna primjena	80 - 140 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje