

**DC.T 11T304, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 11T304 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: HQ  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 330 m/min
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	HQ
Vrsta	CA025P
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje