

**VBMT 160404, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160404 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	HQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA025P
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje