

Garant**TC.T 16T304, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Razred artikla	21G

Opis**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCGT 16T304

Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje