

**VBMT 110304, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA025P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje