

**VBMT 110308, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Razred artikla	25E

**Opis**

VBMT 110308 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: HQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA025P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	HQ
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 330 m/min

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110308
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje