

**DCMT 11T302, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Razred artikla	25E

Opis

DCMT 11T302 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: GK
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	prevučena
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	GK

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	Izmjenjiva pločica DCMT11T302
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje