


**CC.T 09T302, Vrsta: PDL010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T302 PDL010 Vrsta: PDL010
Lomač odvojenih čestica: AP
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 400 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Tolerancija	G
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	PDL010
Broj zamjena/oštrica	2

Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	AP
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	N
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 400 m/min
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje