

**DC.T 070204, Vrsta: PDL010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070204 PDL010 Vrsta: PDL010
Lomač odvojenih čestica: AP
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 400 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	AP
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Tolerancija	G
Vrsta	PDL010
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT070204
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje