


**CC.T 09T304, Vrsta: PDL010**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260097 PDL010
GTIN	4960664882472
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 09T304 PDL010 Vrsta: PDL010

Lomač odvojenih čestica: AP

Tolerancija: G

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 400 m/min

## Tehnički opis

Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Lomač odvojenih čestica	AP
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	G
Prevlaka	prevučena

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 400 m/min
Glavna primjena	N
Vrsta	PDL010
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje