


**CC.T 060202, Vrsta: PDL010**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060202 PDL010 Vrsta: PDL010

Lomač odvojenih čestica: AP

Tolerancija: G

Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 400 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 400 m/min
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Vrsta	PDL010
Tolerancija	G
Lomač odvojenih čestica	AP
Glavna primjena	N
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje