

**TNMG 160404, Vrsta: PDL010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica	6
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	AH
Vrsta	PDL010
Glavna primjena	N

Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje