

**DC.T 11T304, Vrsta: PDL010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 11T304 PDL010 Vrsta: PDL010
Lomač odvojenih čestica: AP
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 400 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT11T304
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	N
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Tolerancija	G

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AP
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	PDL010
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje