

**melabo****Dvostruka brusilica 400 V, Tip: DSD200P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Dvostruka brusilica za brušenje, oštrenje, skidanje srha a, kada se koristi čelična žičana četka, i za uklanjanje hrđe s čelika i metala. Integrirano LED svjetlo optimalno osvjetljava radni prostor. Visokokvalitetne pričvrstne prirubnice omogućuju maksimalno glatki hod i dug vijek trajanja diskova.

- **Nosači obradaka mogu se podesiti bez alata.**
- **Dvostruka brusilica posebno velikog momenta s trofaznim motorom prikladna je za velika opterećenja.**
- **Priključak za usisavanje s obje strane, pogodan za uobičajene spojne čahure.**
- **Veliki, nagibni oslonac za alat s praktičnim V-utorom za oštrenje igala za zavarivanje.**
- **Za brušenje, oštrenje, skidanje srha i hrđe s čelika i metala.**
- **Prikladno za upotrebu okruglih četki od čelične žice za uklanjanje hrđe.**
- **Integrirano LED svjetlo za optimalno osvjetljenje radnog područja.**
- **Tihi indukcijski motor s malo vibracija i bez održavanja.**
- **Maksimalna glatki hod i dug vijek trajanja diskova zahvaljujući visokokvalitetnim pričvrstnim prirubicama.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava neželjeno pokretanje nakon prekida napajanja.**

**Dio isporuke:**

Uključujući brusne diskove od korunda 36 P i 60 N, naočale za zaštitu od iskrenja, nosače obradaka i šesterokutni ključ.

**Napomena:**

Odgovarajuće brusne diskove naći ćete pod br. 596100 i br. 568733.

## Tehnički opis

Prihvat snaga	750 W
Ø provrta brusne ploče H	32 mm
Težina	17,8 kg
Širina brusne ploče T	25 mm
maksimalan broj okretaja	2980 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	DSD 200 Plus
Ø brusne ploče D	200 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina kabela	1,8 m
Nazivna snaga	400 V
Vrsta proizvoda	Dvostruka brusilica