

metabo**Ravno glodalo za metal, Tip: PFM17****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

- **Brzo, čisto uklanjanje kuglica od zavarivanja u jednom koraku s novorazvijenim ravnim glodalom za metal.**
- **Kod ravnog glodanja se proizvode male odvojene čestice (bez metalne prašine koja je opasna za zdravlje).**
- **One-touch Controller: Patentirano podešavanje dubine glodanja bez alata u koracima od 0,1 mm.**
- **Spremno za uporabu u roku od nekoliko sekundi zahvaljujući magnetskoj vodilici bez alata (duljine 50 cm, proširiva).**
- **Jednostavna, praktična promjena izmjenjivih pločica na glodalu.**
- **Tanko područje zahvata i velika ručka za luk koja se može podešavati bez alata za sigurno, ravnomjerno vođenje.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala s kotačićem za podešavanje za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koji je konstantno pod opterećenjem.**
- **Elektroničko lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Uz metaBOX, inteligentno rješenje za transport i skladištenje.**

Dio isporuke:

- **Magnetska vodilica (50 cm duga)**
- **3 univerzalne izmjenjive pločice od tvrdog metala**
- **U-drška**
- **Odvijač za Torx vijke 15**
- **Odvijač SW 4 s T-ručkom**
- **Viljuškasti ključ SW 10**
- **metaBOX 280 L**

Tehnički opis

Gradacija podešavanja dubine podrezivanja	0,1 mm
Blokada pokretanja	da
Izlazna snaga	970 W
maksimalne vibracije prema EN	4,1 m/s ²
Razina snage zvuka (LwA)	102 dB(A)
Nazivna snaga	1700 W
Broj okretaja u praznom hodu	8000 - 12600 min ⁻¹
Razina buke	91 dB(A)
Pakiranje	Metabox
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Nazivni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	4,6 kg
Duljina kabela	3,6 m
Nježni zalet	da
Vrsta proizvoda	Glodalo