

metabo**Kutna brusilica, Tip: WEA19-1800****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Snažna kutna brusilica od 180 mm s dubinom rezanja kutne brusilice od 230 mm.

- **Smanjene vibracije za rad bez umora zahvaljujući Metabo VibraTech (MVT) dodatnoj ručki i integriranom autobalanseru.**
- **Elektroničko lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Pogonsko kućište može se rotirati u koracima od 90° i montirati.**
- **Savršena ergonomija zahvaljujući tankom području zahvata za maksimalnu kontrolu i jednostavan rad iznad glave.**
- **Metabo Marathon motor s novim sustavom hlađenja i karbonskim četkicama za dvostruko dulji vijek trajanja.**
- **Tacho-Constamatic (TC) punovalna elektronika: veliki radni napredak zahvaljujući stalnom broju okretaja pod opterećenjem.**
- **M-Quick sustav za izmjenu diskova bez alata na pritisak gumba.**
- **Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.**
- **Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk blokira na najnižu razinu na tržištu – za maksimalnu zaštitu korisnika i brz nastavak rada.**
- **Elektroničko lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.**

Dio isporuke:

Uključujući zaštitni poklopac, dodatnu ručku, M-Quick steznu maticu.

Tehnički opis

Posebnost	Velika dubina razdvajanja
Posebnost	Sustav M-Quick
Prihvat snaga	1900 W
maksimalne vibracije prema EN	4,9 m/s ²
maksimalan broj okretaja	8200 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	WEA 19-180 Quick RT
Blokada pokretanja	da
Duljina kabela	4 m
maksimalna dubina razdvajanja	60 mm
Težina	2,7 kg
maksimalni Ø diska	180 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica