



Weldon stezna glava oblik AD, SK 30 kratko, Stezni \varnothing D1: 8mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 300050 8 |
| GTIN | 4045197674302 |
| Razred artikla | 32A |

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 8 |
| Stezni \varnothing D ₁ | 8 mm |
| Vanjski \varnothing D | 28 mm |
| Prihvat | SK 30 kratko |
| Standard | DIN 6359 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | AD |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308765 30 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308760 30 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30 | 308610 30 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308785 30 |
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 8 mm | 309900 8 |