



Uređaj za umjeravanje alata UNO, Tip: UAFCAM



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	355020 UAFCAM
GTIN	4034221181398
Razred artikla	34H

Opis

Izvedba:

- **Veliki višestruki zaslon osjetljiv na dodir s intuitivnom i jednostavnom Microvision površinom.**
- **Uređaj za kalibriranje na osnovi SK50.**
- **Razne mogućnosti odlaganja, npr. za prihvate za alat, adaptere i upravljačke elemente kao što su miš, tipkovnica i pislač.**
- **Brzo podešavanje obje osi putem otpuštanja dodirom (X/Z) pojedinačno ili istovremeno.**
- **Fino podešavanje obje osi (X/Z) pomoću rotacijskog gumba.**
- **Vreteno s indeksiranjem 4×90° i 3×120° pneumatskom kočnicom vretena.**
- **Kamera s 32-strukim povećanjem.**

Uređaj radi u kombinaciji s dodatnim dostupnim softverskim rješenjima povezanim s proizvodnjom HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

Prednost:

Hoffmann Group Connected

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

Upotreba:

Za mjerenje i umjeravanje alata na stroju ili u pripremi rada.

Dio isporuke:

Tipkovnica, miš, termo pisač etiketa s etiketama, skidač srha za bridove, vanjska kamera za upravljanje fotografijama, donji ormar (bez krilnih vrata, tri ladice) softver za mjerenje na svim glavnim stranim jezicima, **puštanje u rad i obuka (1 dan).**

Dodatni pribor:

Haimer uređaji za umjeravanje alata kompatibilni su s GARANT adapterima br. 354771; 354773; 354775; 354777 i 354779. Haimer adapteri dostupni su na zahtjev.

Napomena:

Uključena je veza za prijenos podataka s uređaja za umjeravanje alata na alatni stroj pomoću post procesora. Prethodno je potrebna provjera kompatibilnosti s HAIMER-ovim standardnim post procesorima. Ako vaš stroj nije uključen u ovaj standardni paket, mogu nastati dodatni troškovi.

Ostali UNO modeli (automatsko fokusiranje i automatski pogon) i serija VIO dostupni su na zahtjev.

Tehnički opis

Širina baze	1294 mm
Dubina	590 mm
Težina	300 kg
Mjerno područje Z	400 mm
Druga kamera u nosaču objektiva	da
Granični račvasti kontrolnik X	100 mm
Opterećenje vretena	30 kg
Ukupna širina	2264 mm
Mjerno područje X	400 mm
Prihvat	Hoffmann Group Connected
Ukupna visina	1735 mm
Osnovni prihvat	SK50 Ultra precizno vreteno
Serija	Hoffmann Group Connected
Brzo podešavanje	pneumatska
Veličina ekrana	24 col
Vrsta proizvoda	Postavni uređaj

