



## Uređaj za umjeravanje alata UNO, Tip: UADCAM



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	355020 UADCAM
GTIN	4034221181411
Razred artikla	34H

### Opis

#### Izvedba:

- **Veliki višestruki zaslon osjetljiv na dodir s intuitivnom i jednostavnom Microvision površinom.**
- **Uređaj za kalibriranje na osnovi SK50.**
- **Razne mogućnosti odlaganja, npr. za prihvate za alat, adaptere i upravljačke elemente kao što su miš, tipkovnica i pisac.**
- **Brzo podešavanje obje osi putem otpuštanja dodirrom (X/Z) pojedinačno ili istovremeno.**
- **Fino podešavanje obje osi (X/Z) pomoću rotacijskog gumba.**
- **Vreteno s indeksiranjem 4×90° i 3×120° pneumatskom kočnicom vretena.**
- **Kamera s 32-strukim povećanjem.**

Uređaj radi u kombinaciji s dodatnim dostupnim softverskim rješenjima povezanim s proizvodnjom HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

#### Prednost:

##### **Hoffmann Group Connected**

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

#### Upotreba:

Za mjerenje i umjeravanje alata na stroju ili u pripremi rada.

#### Dio isporuke:

Tipkovnica, miš, termo pisač etiketa s etiketama, skidač srha za bridove, vanjska kamera za upravljanje fotografijama, donji ormar (bez krilnih vrata, tri ladice) softver za mjerenje na svim glavnim stranim jezicima, **puštanje u rad i obuka (1 dan).**

**Dodatni pribor:**

Haimer uređaji za umjeravanje alata kompatibilni su s GARANT adapterima br. 354771; 354773; 354775; 354777 i 354779. Haimer adapteri dostupni su na zahtjev.

**Napomena:**

Uključena je veza za prijenos podataka s uređaja za umjeravanje alata na alatni stroj pomoću post procesora. Prethodno je potrebna provjera kompatibilnosti s HAIMER-ovim standardnim post procesorima. Ako vaš stroj nije uključen u ovaj standardni paket, mogu nastati dodatni troškovi.

Ostali UNO modeli (automatsko fokusiranje i automatski pogon) i serija VIO dostupni su na zahtjev.

## Tehnički opis

Težina	300 kg
Ukupna visina	1735 mm
Druga kamera u nosaču objektiva	da
Brzo podešavanje	pneumatska
Opterećenje vretena	30 kg
Mjerno područje Z	400 mm
Dubina	590 mm
Osnovni prihvat	SK50 Ultra precizno vreteno
Serija	Hoffmann Group Connected
Mjerno područje X	400 mm
Prihvat	Hoffmann Group Connected
širina baze	1294 mm
Ukupna širina	2264 mm
Granični račvasti kontrolnik X	100 mm
Veličina ekrana	24 col
Vrsta proizvoda	Postavni uređaj

