

Garant**GARANT Softcut® HSI uska podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
160/14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214857 160/14
GTIN	4045197553508
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Iznimno miran rad omogućuje pozitivna geometrija alata. Vrlo čvrsta izvedba rezne pločice za najveće posmake. Izmjenjive pločice učvršćuju se vijcima iznimno otpornim na smično opterećenje. Za prihvatne navoje prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

Za izvanredne kvalitete površina. Ravno glodanje.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Pri $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p\max}$ smanjiti na 6 mm.

Za precizne 90° kutove odaberite $a_p = 8$ mm.

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
--------------------------------	-------

Ø prihvatne rupe	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.. 1205..
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø reza D_c	160 mm
Broj oštrica Z	14
Serija	Softcut®
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219833
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP