

REGO-FIX▲**reCool® sustav dovoda rashladnog sredstva, za ER čahuru: ER32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Razred artikla	33B

Opis**Izvedba:**

- Jednostavna pretvorba pogonjenih alata s vanjskim hlađenjem na unutarnje hlađenje.
- Precizno hlađenje oštrica i bolji odvod odvojenih čestica.
- Posebno pogodno za duboke džepove i šupljine.
- Odlična kvaliteta površine.

Prednost:

- Ekonomična pretvorba postojećih sustava alata na unutarnje hlađenje.
- Prikladno za primjenu s emulzijom i uljem.
- Tlak rashladnog sredstva do 100 bara (150 bara s visokotlačnim crijevom, dostupno na zahtjev).
- Ležajevi s niskim održavanjem.
- Za unutarnje hlađenje (s brtvenim pločicama br. 309630 i 309635).

Brzina do 40.000 o/min.

Upotreba:

Prikladno za pogonjene alate s navojem ER i G1/8 cola priključkom za rashladno sredstvo, kao i za ER stezne čahure u skladu sa standardom DIN 6499 / ISO 15488.

Dio isporuke:

1 × reCool® stezna matica, 1 × spiralna opruga i crijevo Ø 6 mm, dužina 400 mm, 2 × G1/8 cola BSP, ravan spoj 2 × G1/8 cola BSP pod kutom od 90°.

Napomena:

Prilikom korištenja sustava za dovod rashladnog sredstva s unutarnjim hlađenjem moraju se koristiti odgovarajuće brtvene pločice br. 309630 i 309635! Na zahtjev su dostupni diskovi za ispiranje rashladnog sredstva za periferno hlađenje.

Kod pogonjenih alata s provrtom u vretenu prema zupčaniku (npr. vijak za podešavanje duljine), provrt mora biti zabrtvljen!

Tehnički opis

Širina B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Vrsta proizvoda	Mlaznice rashladnog sredstva