

**Garant****Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko,  
Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300210 12
GTIN	4045197282835
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**S rashladnim kanalima koji se mogu zatvoriti.**

**GARANT –**

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
	308820 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)  
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za  
strmi konus 40

308802 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus  
40

308605 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm)  
prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim  $\varnothing$  D1 12 mm

309900 12