

Garant**eco držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273831 25/5
GTIN	4045197531353
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136. Od širine utora 6 mm pri t_{max} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Dubina utora t_{maks}	25 mm
Duljina glave L_1	40,5 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Širina utora w	5 mm
Ukupna duljina L	112 mm
Serija	Eco
Širina drške b	25 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Pritezni vijak tip 7	279815 7
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600