

**VBMT 110308, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 110308 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	HQ
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110308
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje