

**Garant**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319973 30-VX3-RIK
GTIN	4067263263098
Razred artikla	31W

## Opis

### Izvedba:

Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter revolverom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW-u putem ER stezna čahura-a s vanjskom maticom ili VARIA VX sustavom za brzu promjenu pod licencnim ugrađenim web-poslužiteljem. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata koje središnji dio sustava Vreteno. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1. Može se koristiti na zvjezdastom turetu. Desna izvedba. Prijevod 1 Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Poravnavanje putem standardne pin letvice. Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho. Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

### Prednost:

Dizajn optimiziran za težinu i geometriju. Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti, dugovječnosti. Prijenos visokih okretnih momenata 100% kontrole – svaki AGW podvrgava se programu za umetanje. Unutarnje hlađenje: Posebno razvijena i patentirana brtva.

### Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

### Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

### Dio isporuke:

AGW za Stezna čahura: Uklj. stezna matica i C ključ. AGW VARIA VX: Nacc. Stezni ključ.

### Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745. Momentni odvijač br. 211750, vel. 5,7.

Napomena:

Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:

[www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com) IK alati (unutarne hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm. Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm). Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.

## Tehnički opis

Hlađenje	interno
b <sub>1</sub>	65,5 mm
x	55 mm
l <sub>1</sub>	89 mm
h <sub>1</sub>	68 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
Prihvat	VX3
VDI veličina	30
Stezanje alata	Varia VX3
Vrsta proizvoda	Alat na pogon