

Garant

Hidraulička stezna glava uska Master Chuck, oblik AD, BT 30 A = 85, Østezanja- D1: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303435 10
GTIN	4067263265207
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Uski dizajn (kontura od 4,5 °, identična steznoj konturi prema DIN 69882-8)
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.
- Otporno na temperaturu do 120 °C preko 4 sata.
- Do 10x više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa.

Tamo gdje se traži **redukcija poremećaja kontura**.

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600 – 308802, ključ za povlačni vijak br. art. 308820– 308835, redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Ø D ₂	24 mm
------------------	-------

Putanja V	10 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Prihvat	BT 30 A = 85
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava