

**Garant**
**Eco držač za ubodno tokarenje, duga drška, desno, širina drške / utora w: 16/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273862 16/3
GTIN	4045197582089
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Zajedno s konveksnom stezaljkom pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670. Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006 – 319136.

**Tehnički opis**

Širina utora w	3 mm
Funkcionalna širina $L_4$	16 mm
Dubina utora $t_{maks}$	21 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave $L_1$	37 mm
Ukupna duljina L	97,5 mm
Serija	Eco
Širina drške b	16 mm

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Pritezni vijak tip 5	279815 5
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600