

**VBMT 160404, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Razred artikla	25E

**Opis**

VBMT 160404 CA510 Vrsta: CA510  
Lomač odvojenih čestica: HQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 140 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje